

IRMADE review

Схемы питания лазеров и фотодиодов






Схема нейтрализации ёмкости ФД и Сз-с КП302В . Ниже приведены данные для разных ФД			
Фотодиод	Площадка	Фронт	Амплитуда в сравнении без C1
ФДУК-11 SPD-11 SPD-12 ФД-303 ФД-265 ФД-263-01 ФД-338 ФД-320	5X5мм 5X5мм диам.2мм 1,5Х1,5мм 1,4Х1,4мм 4Х4мм 3Х3мм 5Х5мм	с завалом прямоуг. диам.2мм чуть лучше лучше почти прямоуг. круче близкая к прямоуг.	в 9 раз в 3 раза увеличения амплитуды нет увеличения амплитуды нет в 3 раза в 5 раз в 2,2 раза

