

Устройство обладает высокой чувствительностью.
Для срабатывания достаточно небольших сумерек.

прикосновение щупа осцилл. к D1-2

ИРМА design

к 11 D1

к 4 D1

проникновение!

Яркий

При вынимании штекера из гнезда X1 подаётся питание и через 4 сек.

6V

+3,7В

+2,66В

0

VD2

VD1

ФД-263-01

D1:1

2

3

1

0В

R3

82k

0В

VD3

C1

47,0

R3, C1=4сек.

+2,86В

+4,7В

D1:2

5

6

7

9

10

8

D1:3

R4

4,3k

+4,7В

R5

22k

D1:4

12

13

14

+4,7В

R6

30k

C2

0,47

к 11 D1

к 4 D1

проникновение!

Яркий

VD4

R7

4,3k

+6В

R8

1k

аус.

X1

Корпус металлический неразборный.