

Файл

English

Импульс датчика:

первый

длина метки



30

14,7

100%

Тип входа

Inductor

Выход "искра"

PortD,6

ослепление, мкс

5120

Табл.

1

График

Сохранить в таблицу


Сохранить в файл

Компилировать

О программе

об/мин	таб.1	таб.2	таб.3	УОЗ
460	38	35	41	3,4
560	37	34	40	4,1
640	36	33	39	4,8
720	35	32	38	5,5
840	34	31	37	6,2
960	33	30	36	6,9
1040	32	29	35	7,6
1160	31	28	34	8,3
1270	30	27	33	9
1360	29	26	32	9,7
1480	28	25	31	10,4
1560	27	24	30	11,1
1670	26	23	29	11,8
1800	25	22	28	12,5
1890	24	21	27	13,2
1950	23	20	26	13,9
2090	22	19	25	14,6
2210	21	18	24	15,3
2300	20	17	23	16
2390	19	16	22	16,7
2490	18	15	21	17,4
2600	17	14	20	18,1
2660	16	13	19	18,8
2790	15	12	18	19,5
2930	14	11	17	20,2
3080	12	9	15	21,6
3260	10	7	13	23
3450	8	5	11	24,4
3660	6	3	9	25,8
3910	3	0	6	27,9
4340	0	0	0	30
9770	0	0	0	30

График УОЗ, файл: CDI-v2.asm



Файл

English

Импульс датчика:

первый

длина метки



30

14,7

100%

Тип входа

Inductor

Выход "искра"

PortD,6

ослепление, мкс

5120

Табл.

2

График

Сохранить в таблицу


Сохранить в файл

Компилировать

О программе

об/мин	таб.1	таб.2	таб.3	УОЗ
460	38	35	41	5,5
560	37	34	40	6,2
640	36	33	39	6,9
720	35	32	38	7,6
840	34	31	37	8,3
960	33	30	36	9
1040	32	29	35	9,7
1160	31	28	34	10,4
1270	30	27	33	11,1
1360	29	26	32	11,8
1480	28	25	31	12,5
1560	27	24	30	13,2
1670	26	23	29	13,9
1800	25	22	28	14,6
1890	24	21	27	15,3
1950	23	20	26	16
2090	22	19	25	16,7
2210	21	18	24	17,4
2300	20	17	23	18,1
2390	19	16	22	18,8
2490	18	15	21	19,5
2600	17	14	20	20,2
2660	16	13	19	20,9
2790	15	12	18	21,6
2930	14	11	17	22,3
3080	12	9	15	23,7
3260	10	7	13	25,1
3450	8	5	11	26,5
3660	6	3	9	27,9
3910	3	0	6	30
4340	0	0	0	30
9770	0	0	0	30

График УОЗ, файл: CDI-v2.asm



Файл

English

Импульс датчика:

первый

длина метки



30

14,7

100%

Тип входа

Inductor

Выход "искра"

PortD,6

ослепление, мкс

5120

Табл.

3

График

Сохранить в таблицу

Сохранить в файл

Компилировать

О программе

об/мин	таб.1	таб.2	таб.3	УОЗ
460	38	35	41	1,3
560	37	34	40	2
640	36	33	39	2,7
720	35	32	38	3,4
840	34	31	37	4,1
960	33	30	36	4,8
1040	32	29	35	5,5
1160	31	28	34	6,2
1270	30	27	33	6,9
1360	29	26	32	7,6
1480	28	25	31	8,3
1560	27	24	30	9
1670	26	23	29	9,7
1800	25	22	28	10,4
1890	24	21	27	11,1
1950	23	20	26	11,8
2090	22	19	25	12,5
2210	21	18	24	13,2
2300	20	17	23	13,9
2390	19	16	22	14,6
2490	18	15	21	15,3
2600	17	14	20	16
2660	16	13	19	16,7
2790	15	12	18	17,4
2930	14	11	17	18,1
3080	12	9	15	19,5
3260	10	7	13	20,9
3450	8	5	11	22,3
3660	6	3	9	23,7
3910	3	0	6	25,8
4340	0	0	0	30
9770	0	0	0	30

График УОЗ, файл: CDI-v2.asm

